



Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, 4x12PLE, Außenmaße (HxBxT):791x355x150mm

Technische Merkmale

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen 1

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich Nein

Montage auf Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom 125 A

Ausstattung

Anzahl Reihen 4

Mit Schloss Nein

Mit Neutralleiterklemmenblock Nein

Mit Erdungsklemmenblock Nein

Mit Montageplatte Nein

Kapazität

Anzahl Module 48

Abmessungen

Höhe 791 mm

Breite 355 mm

Tiefe 150 mm

Breite in Teilungseinheiten 12

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren 1

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Werkstoff Stahl

RAL Nummer 9010

Farbe Reinweiß

Sicherheit

Schutzklasse Schutzklasse I

Stoßfestigkeit IK IK08

Schutzart IP IP30

Schließungstyp Schloss mit Schlüssel, Ohne Schloss

FW412W