



Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, 4x36PLE, Außenmaße (HxBxT):791x787x150mm

### Technische Merkmale

#### Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	3
---------------------------------	---

#### Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

#### Ausstattung

Anzahl Reihen	4
---------------	---

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein
-------------------------------	------

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
-------------------------	------

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

#### Kapazität

Anzahl Module	144
---------------	-----

#### Abmessungen

Höhe	791 mm
------	--------

Breite	787 mm
--------	--------

Tiefe	150 mm
-------	--------

Breite in Teilungseinheiten	36
-----------------------------	----

#### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

#### Werkstoff

Werkstoff	Stahl
-----------	-------

RAL Nummer	9010
------------	------

Farbe	Reinweiß
-------	----------

#### Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse I
--------------	----------------

Stoßfestigkeit IK	IK08
-------------------	------

Schutzart IP	IP30
--------------	------

Schließungstyp	Schloss mit Schlüssel, Ohne Schloss
----------------	-------------------------------------

FW436W