



Feldvert.AP, univ, IP44, SKII, 180PLE, 3x7Reihen, HS Abst. 150mm, 1100x800x161mm

Technische Merkmale

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen 12

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich Nein

Montage auf Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom 125 A

Ausstattung

Anzahl der Schienen 17

Anzahl Reihen 17

Anzahl Felder 3

Mit Schloss Nein

Mit Neutralleiterklemmenblock Nein

Mit Erdungsklemmenblock Nein

Mit Montageplatte Nein

Kapazität

Anzahl Module 180

Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeise-
 gerät Nein

Mit Leitungseinführung Ja

Abmessungen

Höhe 1100 mm

Breite 800 mm

Tiefe 165 mm

Einbautiefe 0,00 mm

Breite in Teilungseinheiten 36

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren 2

Anzahl der Schlösser 1

Ausführung des Handgriffes Klappgriff mit Vorreiber

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

Konnektivität

FWB73N

Montageart

Aufputz

Werkstoff

Werkstoff

Stahl

RAL Nummer

9010

Farbe

Reinweiß

Sicherheit

Schutzklasse

Schutzklasse II

Stoßfestigkeit IK

IK09

Schutzart IP

IP44

Schließungstyp

Stangenschloss, Ohne Schloss

Glühdrahttest

750 °C