



Lasttrennschalter h3+ P250 3 polig 200A FTC

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 200 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw IEC 60947 3,60 kA

Architektur

Polanzahl 3

Steuer-/Bedienelement Knebel

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 35 - 185 mm²

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 35 - 150 mm²

Spannung

Isolationsspannung Ui 800 V

Stoßspannungsfestigkeit 8000 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Funktionen

Auslöseeinheit Schalter

HCT200AR