



KDN363F

## Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm<sup>2</sup> 63A 12 Module

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

#### Architektur

Polanzahl 3

#### Abmessungen

Länge 210 mm

#### Spannung

Stoßspannungsfestigkeit 4500 V

Bemessungsbetriebsspannung U<sub>e</sub> 230 - 400 V

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 10 mm<sup>2</sup>

Anschluss-/Steckertyp Phasenschiene mit Gabel

#### Kapazität

Anzahl Module 12