



**Digitales Amperemeter Wandlermessung 0-150 A**

**Technische Merkmale**

**Kapazität**

Anzahl Module 4

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -10 - 55 °C

Lager-/Transporttemperatur -40 - 70 °C

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 6 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 10 mm<sup>2</sup>

**Abmessungen**

Höhe 85 mm

Breite 70 mm

Tiefe 54 mm

**Messung**

Strommessbereich 0 - 150 A

Messgeräteart Digital

**Leistung**

Leistungsaufnahme VA 1 VA

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1 W

**Sicherheit**

Schutzart IP IP20

**Installation, Montage**

Montage auf DIN Schiene

**Funktionen**

Genauigkeitsklasse 0.01

**Frequenz**

Frequenz 45 - 65 Hz

SM151