

Schaltaktor 10-fach KNX, 16A

Technische Merkmale

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS, easy

Konnektivität

Mit Bussystem KNX Ja

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten 6

Ausstattung

Funk bidirektional Nein

Mit Schieber für Handschaltung Ja

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Leistung

Ausgangsleistung 1200 W

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U_e 230 - 230 V

Systemspannung 30 V DC über Bus

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 45 °C

TXA207C