



FWB32K1

Tehničke karakteristike

Veza

Broj uvoda za vodiče	4
----------------------	---

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
Montiranje na	Montaža u zid/PŽ

Električna struja

Nazivna struja	125 A
----------------	-------

Oprema

Broj šina	3
Broj redova	3
Broj sekcija u širinu	2
Sa bravom	Ne
Ima N klemni blok	Da
Ima klemni blok za uzemljenje	Da
Ima montažnu ploču	Da

Kapacitet

Broj modula	36
-------------	----

Funkcije

Sa uvodima za provodnike	Da
--------------------------	----

Dimenzije

Visina	500 mm
Širina	550 mm
Dubina	165 mm
Ugrađena visina	500 mm
Ugrađena širina	550,00 mm
Broj jedinica širine	24

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
Broj brava	0
Vrsta ručke	Ručica sa dizajnom šarke
Vrata/poklopac je proziran	Ne

Materijali

Materijal	Željezo
-----------	---------

RAL kod	9010
Boja	Čista bijela
Materijal montažne ploče	Akilonitril akrilat (ASA), Polikarbonat (PC)
Sigurnost	
Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK09
Zaštitna klasa IP	IP31
Vrsta zaključavanja	Bravica, Bez brave