



FWU31S

## Univers P/Ž IP30, 36M, 300x500x110 mm

### Tehničke karakteristike

#### Veza

Broj uvoda za vodiče	2
----------------------	---

#### Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
Montiranje na	PŽ montaža, Šuplji zid

#### Električna struja

Nazivna struja	125 A
----------------	-------

#### Oprema

Broj šina	3
Broj redova	3
Broj sekcija u širinu	1
Sa bravom	Ne
Ima N klemni blok	Da
Ima klemni blok za uzemljenje	Da
Ima montažnu ploču	Ne

#### Kapacitet

Broj modula	36
-------------	----

#### Funkcije

Sa uvodima za provodnike	Da
--------------------------	----

#### Dimenzije

Visina	553 mm
Širina	353 mm
Dubina	125 mm
Ugrađena visina	502 mm
Ugrađena širina	310 mm
Ugrađena dubina	112 mm
Broj jedinica širine	12

#### Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
Vrsta ručke	Ručica sa dizajnom šarke
Vrata/poklopac je proziran	Ne

#### Materijali

Materijal	Željezo
-----------	---------

RAL kod	9010
Boja	Čista bijela
<b>Sigurnost</b>	
Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK09
Zaštitna klasa IP	IP30
Vrsta zaključavanja	Bez brave