



FWU32K1

Univers P/Ž sa multimedijalnim poljem, IP31, 3 reda, 550x500x110 mm

Tehničke karakteristike

Veza

Broj uvoda za vodiče	4
----------------------	---

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
Montiranje na	PŽ montaža, Šuplji zid

Električna struja

Nazivna struja	125 A
----------------	-------

Oprema

Broj šina	6
Broj redova	3
Broj sekcija u širinu	2
Sa bravom	Ne
Ima N klemni blok	Da
Ima klemni blok za uzemljenje	Da
Ima montažnu ploču	Da

Kapacitet

Broj modula	72
-------------	----

Funkcije

Ima glavnu zaštitnu sklopku	Ne
-----------------------------	----

Dimenzije

Visina	553 mm
Širina	603 mm
Dubina	125 mm
Ugrađena visina	502 mm
Ugrađena širina	560 mm
Ugrađena dubina	112 mm
Broj jedinica širine	24

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
Vrsta ručke	Zasun
Vrata/poklopac je proziran	Ne

Materijali

Materijal	Željezo
-----------	---------

RAL kod	9010
Boja	Čista bijela
Materijal montažne ploče	Plastika

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK07
Zaštitna klasa IP	IP30
Vrsta zaključavanja	Bez brave