

FWU32S

Univers P/Ž IP30, 72M, 550x500x110 mm

Tehničke karakteristike

Veza

Broj uvoda za vodiče	4
----------------------	---

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
---	----

Montiranje na	PŽ montaža, Šuplji zid
---------------	------------------------

Električna struja

Nazivna struja	125 A
----------------	-------

Oprema

Broj šina	6
-----------	---

Broj redova	3
-------------	---

Broj sekcija u širinu	2
-----------------------	---

Sa bravom	Ne
-----------	----

Ima N klemni blok	Da
-------------------	----

Ima klemni blok za uzemljenje	Da
-------------------------------	----

Ima montažnu ploču	Ne
--------------------	----

Kapacitet

Broj modula	72
-------------	----

Funkcije

Ima glavnu zaštitnu sklopku	Ne
-----------------------------	----

Sa uvodima za provodnike	Da
--------------------------	----

Dimenzije

Visina	553 mm
--------	--------

Širina	603 mm
--------	--------

Dubina	125 mm
--------	--------

Ugrađena visina	502 mm
-----------------	--------

Ugrađena širina	560 mm
-----------------	--------

Ugrađena dubina	112 mm
-----------------	--------

Broj jedinica širine	24
----------------------	----

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
-------------------	---

Vrsta ručke	Ručica sa dizajnom šarke
-------------	--------------------------

Vrata/poklopac je proziran	Ne
----------------------------	----

Povezivost

Materijali

Materijal	Željezo
RAL kod	9010
Boja	Čista bijela

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK09
Zaštitna klasa IP	IP30
Vrsta zaključavanja	Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	850 °C