



FWU33S

### Tehničke karakteristike

#### Veza

Broj uvoda za vodiče	6
----------------------	---

#### Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
Montiranje na	PŽ montaža, Šuplji zid

#### Električna struja

Nazivna struja	125 A
----------------	-------

#### Oprema

Broj šina	9
Broj redova	3
Broj sekcija u širinu	3
Sa bravom	Ne
Ima N klemni blok	Da
Ima klemni blok za uzemljenje	Da
Ima montažnu ploču	Ne

#### Kapacitet

Broj modula	108
-------------	-----

#### Funkcije

Sa uvodima za provodnike	Da
--------------------------	----

#### Dimenzije

Visina	553 mm
Širina	853 mm
Dubina	125 mm
Ugrađena visina	502 mm
Ugrađena širina	810 mm
Ugrađena dubina	112 mm
Broj jedinica širine	36

#### Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	2
Vrsta ručke	Ručica sa dizajnom šarke
Vrata/poklopac je proziran	Ne

#### Materijali

Materijal	Željezo
-----------	---------

RAL kod	9010
Boja	Čista bijela
<b>Sigurnost</b>	
Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK09
Zaštitna klasa IP	IP30
Vrsta zaključavanja	Bez brave