



FWU41S

### Tehničke karakteristike

#### Veza

Broj uvoda za vodiče	2
----------------------	---

#### Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
---	----

Montiranje na	PŽ montaža, Šuplji zid
---------------	------------------------

#### Električna struja

Nazivna struja	125 A
----------------	-------

#### Oprema

Broj šina	4
-----------	---

Broj redova	4
-------------	---

Broj sekcija u širinu	1
-----------------------	---

Sa bravom	Ne
-----------	----

Ima N klemni blok	Da
-------------------	----

Ima klemni blok za uzemljenje	Da
-------------------------------	----

Ima montažnu ploču	Ne
--------------------	----

#### Kapacitet

Broj modula	48
-------------	----

#### Funkcije

Ima glavnu zaštitnu sklopku	Ne
-----------------------------	----

Sa uvodima za provodnike	Da
--------------------------	----

#### Dimenzije

Visina	703 mm
--------	--------

Širina	353 mm
--------	--------

Dubina	125 mm
--------	--------

Ugrađena visina	652 mm
-----------------	--------

Ugrađena širina	310 mm
-----------------	--------

Ugrađena dubina	112 mm
-----------------	--------

Broj jedinica širine	12
----------------------	----

#### Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
-------------------	---

Vrsta ručke	Ručica sa dizajnom šarke
-------------	--------------------------

Vrata/poklopac je proziran	Ne
----------------------------	----

#### Povezivost

**Materijali**

Materijal	Željezo
RAL kod	9010
Boja	Čista bijela

**Sigurnost**

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK09
Zaštitna klasa IP	IP30
Vrsta zaključavanja	Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	850 °C