

FWU42K1

Univers P/Ž sa multimedijalnim poljem, IP31, 4 reda, 550x650x110 mm

Tehničke karakteristike

Veza

Broj uvoda za vodiče 4

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani Ne

Montiranje na PŽ montaža, Šuplji zid

Električna struja

Nazivna struja 125 A

Oprema

Broj šina 8

Broj redova 4

Broj sekcija u širinu 2

Sa bravom Ne

Ima N klemni blok Da

Ima klemni blok za uzemljenje Da

Ima montažnu ploču Da

Kapacitet

Broj modula 96

Funkcije

Ima glavnu zaštitnu sklopku Ne

Dimenzije

Visina 703 mm

Širina 603 mm

Dubina 125 mm

Ugrađena visina 652 mm

Ugrađena širina 560 mm

Ugrađena dubina 112 mm

Broj jedinica širine 24

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara 1

Vrsta ručke Zasun

Vrata/poklopac je proziran Ne

Materijali

Materijal Željezo

| | |
|--------------------------|--------------|
| RAL kod | 9010 |
| Boja | Čista bijela |
| Materijal montažne ploče | Plastika |

Sigurnost

| | |
|------------------------|----------------------|
| Zaštitna klasa | Izolacijska klasa II |
| Otpornost na udarce IK | IK07 |
| Zaštitna klasa IP | IP30 |
| Vrsta zaključavanja | Bez brave |