



FZ002NM2

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	469 mm
Širina	519 mm
Dubina	12 mm

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Ne
Broj vrata ormara	1
Vrsta vrata ormara	Zaustavna vrata
Vrsta ručke	Ručica sa dizajnom šarke

Materijali

RAL kod	9010
Boja	Čista bijela
Materijal	Metal, Plastika
Obrada	Neobrađeno

Oprema

Broj sekcija u širinu	2
-----------------------	---

Sigurnost

Zaštitna klasa IP	IP44
Vrsta zaključavanja	Bravica