



FZ005NM

### Tehničke karakteristike

#### Dimenzije

Visina	619 mm
Širina	269 mm
Dubina	12 mm

#### Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Ne
Broj vrata ormara	1
Vrsta vrata ormara	Perforirana vrata
Vrsta ručke	Ručica sa dizajnom šarke
Broj brava	0

#### Materijali

RAL kod	9010
Boja	Čista bijela
Materijal	Metal, Plastika
Obrada	Praškasto ofarbano

#### Arhitektura

Položaj vrata ormara	Desno
----------------------	-------

#### Oprema

Broj sekcija u širinu	1
-----------------------	---

#### Sigurnost

Zaštitna klasa IP	IP3X
Vrsta zaključavanja	Bravica