



FZ006NM

Desna vrata perforirana, multimedija, univers 550 x 650 mm

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	619 mm
Širina	519 mm
Dubina	12 mm

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Da
Broj vrata ormara	1
Vrsta vrata ormara	Perforirana vrata
Vrsta ručke	Ručica sa dizajnom šarke
Broj brava	0

Materijali

RAL kod	9010
Boja	Čista bijela
Materijal	Metal, Plastika
Obrada	Praškasto ofarbano

Arhitektura

Položaj vrata ormara	Desno
----------------------	-------

Oprema

Broj sekcija u širinu	2
-----------------------	---

Sigurnost

Zaštitna klasa IP	IP3X
Vrsta zaključavanja	Bravica