



KXA04I2

**Klema, 1xN prolazna/1xL prolazna/1xuzemljenje, 4mm<sup>2</sup>, na vijak**

**Tehničke karakteristike**

**Električna struja**

Nazivna struja	26 A
----------------	------

**Snaga**

Ukupni gubitak snage pri IN	1 W
-----------------------------	-----

**Dimenzije**

Visina	51,50 mm
Širina	90 mm
Dubina	6 mm

**Povezivost**

Vrsta priključka/utikača	Vijčana stezaljka
--------------------------	-------------------

**Veza**

Presjek fleksibilnog vodiča	0.5 - 4 mm <sup>2</sup>
Presjek krutog provodnika	0.5 - 6 mm <sup>2</sup>

**Materijali**

Boja	Siva
RAL kod	7030
Materijal	Poliamid (PA)