

VU603NWH

**volta.hybrid, PŽ, 3x12M i 1xmontažna ploča**

**Tehničke karakteristike**

**Napon**

Nazivni napon 400 - 400 V

**Instalacija, montaža**

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani Ne

Montiranje na PŽ montaža

**Električna struja**

Nazivna struja 63 A

**Oprema**

Broj šina 3

Broj redova 3

Broj sekcija u širinu 1

Sa bravom Ne

Ima N klemni blok Da

Ima klemni blok za uzemljenje Da

Ima montažnu ploču Da

**Kapacitet**

Broj modula 36

Broj klemna za polumodule po šini 72

**Funkcije**

Sa uvodima za provodnike Da

**Dimenzije**

Visina 880,50 mm

Širina 348 mm

Dubina 94,50 mm

Ugrađena visina 865 mm

Ugrađena širina 335 mm

Ugrađena dubina 90 mm

Broj jedinica širine 12

**Poklopac, vrata**

Broj vrata ormara 1

Broj brava 0

Vrata/poklopac je proziran Ne

**Povezivost**

**Materijali**

Materijal	Polistiren (PS)
RAL kod	9010
Boja	Čista bijela
Materijal montažne ploče	Metal
UV otporno	Da

**Sigurnost**

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK05
Zaštitna klasa IP	IP30
Vrsta zaključavanja	Uklopna brava, Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	650 °C