



VU603WWH

volta.hybrid, PŽ, 3x12M i 1xmontažna ploča

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 400 - 400 V

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani Ne

Montiranje na PŽ montaža

Električna struja

Nazivna struja 63 A

Oprema

Broj šina 3

Broj redova 3

Broj sekcija u širinu 1

Sa bravom Ne

Ima N klemni blok Da

Ima klemni blok za uzemljenje Da

Ima montažnu ploču Da

Kapacitet

Broj modula 36

Broj klemna za polumodule po šini 72

Funkcije

Sa uvodima za provodnike Da

Dimenzije

Visina 880,50 mm

Širina 348 mm

Dubina 94,50 mm

Ugrađena visina 865 mm

Ugrađena širina 335 mm

Ugrađena dubina 90 mm

Broj jedinica širine 12

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara 1

Broj brava 0

Vrata/poklopac je proziran Ne

Povezivost

Materijali

Materijal	Polistiren (PS)
RAL kod	9010
Boja	Čista bijela
Materijal montažne ploče	Metal
UV otporno	Da

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK05
Zaštitna klasa IP	IP30
Vrsta zaključavanja	Uklopna brava, Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	650 °C