



XEM470

## Flow energy menadžer

### Tehničke karakteristike

#### Napon

Ulazni napon 230 - 230 V

#### Električna struja

Broj ulaznih strujnih krugova 3

#### Dimenzije

Širina 70 mm

#### Sigurnost

Zaštitna klasa IP IP20

#### Povezivost

Vrsta montaže Adapter za DIN šinu

Način prijenosa Ethernet

#### Instalacija, montaža

Montiranje na DIN šina

#### Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

#### Uvjeti korištenja

Radna temperatura -25 - 55 °C