



XEV1K22T2S

**Punjač witty solar 1x22kW, 3P, T2, IP55, pokretanje putem RFID kartica**

**Tehničke karakteristike**

**Snaga**

Snaga po izlazu za punjenje	22 kW
Priključeno opterećenje	1,38 - 22,08 kW

**Frekvencija**

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

**Napajanje**

Broj faza za napajanje	3
------------------------	---

**Električna struja**

Nazivna struja	32 A
----------------	------

**Povezivost**

Broj izlaza za punjenje	1
-------------------------	---

**Funkcije**

Sa upravljanjem opterećenjem	Da
------------------------------	----

**Oprema**

Broj kućnih utičnica	0
Sa osiguračem	Ne
Sa hitnim otpuštanjem u slučaju nestanka struje	Da

**Veza**

Vrsta priključka/utikača	Tip 2S
--------------------------	--------

**Dimenzije**

Širina	237 mm
Dužina	549 mm
Dubina	173 mm

**Instalacija, montaža**

Montiranje na	Montaža na zid/NŽ
---------------	-------------------

**Sigurnost**

Zaštitna klasa IP	IP55
Otpornost na udarce IK	IK10