



XEV1K22T2SEMC

## Set witty solar/Modbus TCP + flow energy menadžer + 3-fazno brojilo

### Tehničke karakteristike

#### Snaga

Snaga po izlazu za punjenje	22 kW
Priključeno opterećenje	1,38 - 22,08 kW

#### Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

#### Napajanje

Broj faza za napajanje	3
------------------------	---

#### Električna struja

Nazivna struja	32 A
----------------	------

#### Povezivost

Broj izlaza za punjenje	1
-------------------------	---

#### Funkcije

Sa upravljanjem opterećenjem	Da
------------------------------	----

#### Oprema

Broj kućnih utičnica	0
Sa osiguračem	Ne
Sa hitnim otpuštanjem u slučaju nestanka struje	Da

#### Veza

Vrsta priključka/utikača	Tip 2S
--------------------------	--------

#### Dimenzije

Širina	237 mm
Dužina	549 mm
Dubina	173 mm

#### Instalacija, montaža

Montiranje na	Montaža na zid/NŽ
---------------	-------------------

#### Sigurnost

Zaštitna klasa IP	IP55
Otpornost na udarce IK	IK10