



XEV1K22T2SEMCC

Set witty solar/Modbus TCP + flow energy menadžer + 3-fazno brojilo + kabal 7,5m

Tehničke karakteristike

Snaga

Snaga po izlazu za punjenje	22 kW
Priključeno opterećenje	1,38 - 22,08 kW

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Napajanje

Broj faza za napajanje	3
------------------------	---

Električna struja

Nazivna struja	32 A
----------------	------

Povezivost

Broj izlaza za punjenje	1
-------------------------	---

Funkcije

Sa upravljanjem opterećenjem	Da
------------------------------	----

Oprema

Broj kućnih utičnica	0
----------------------	---

Sa osiguračem	Ne
---------------	----

Sa hitnim otpuštanjem u slučaju nestanka struje	Da
---	----

Veza

Vrsta priključka/utikača	Tip 2S
--------------------------	--------

Dimenzije

Širina	237 mm
--------	--------

Dužina	549 mm
--------	--------

Dubina	173 mm
--------	--------

Instalacija, montaža

Montiranje na	Montaža na zid/NŽ
---------------	-------------------

Sigurnost

Zaštitna klasa IP	IP55
-------------------	------

Otpornost na udarce IK	IK10
------------------------	------