



XEV601C

**Punjač witty park 2x22kW 3P M3T2S M2TE IP54, 2 MID brojila, RFID**

**Tehničke karakteristike**

**Snaga**

Snaga po izlazu za punjenje	22 kW
Priključeno opterećenje	44 - 44 kW

**Frekvencija**

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

**Napajanje**

Broj faza za napajanje	3
------------------------	---

**Električna struja**

Nazivna struja	32 A
----------------	------

**Povezivost**

Broj izlaza za punjenje	2
-------------------------	---

**Funkcije**

Sa upravljanjem opterećenjem	Ne
------------------------------	----

**Oprema**

Broj kućnih utičnica	2
Sa osiguračem	Ne
Sa hitnim otpuštanjem u slučaju nestanka struje	Da

**Veza**

Vrsta priključka/utikača	Tip 2; Type 2
--------------------------	---------------

**Dimenzije**

Širina	355 mm
Dužina	765 mm
Dubina	202 mm

**Instalacija, montaža**

Montiranje na	Montaža na zid/NŽ
---------------	-------------------

**Sigurnost**

Zaštitna klasa IP	IP54
Otpornost na udarce IK	IK10