



AKU2000401



Aufbodenkanal-Unterteil 1-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 200x40mm

Technische Merkmale

Kompatibilität

Geeignet für	Deckel einseitig abgeschrägt
--------------	------------------------------

Abmessungen

Höhe installiertes Produkt	40 mm
Länge	2400 mm
Breite installiertes Produkt	200 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	33
---	----

Werkstoff

Farbe	verzinkt
Werkstoff	Stahl
Werkstoffgruppe	Stahl
Oberfläche	verzinkt

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	8000 mm ²
-----------------------------	----------------------

Ausstattung

Max. Anzahl der Züge	1
Trennwandbefestigung	schrauben

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Sicherheit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja