



AKU2500401



Aufbodenkanal-Unterteil 1-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 250x40mm

Technische Merkmale

Kompatibilität

Geeignet für Deckel einseitig abgeschrägt

Abmessungen

Höhe installiertes Produkt	40 mm
Länge	2400 mm
Breite installiertes Produkt	250 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	41
---	----

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Werkstoffgruppe	Stahl
Oberfläche	verzinkt

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	10000 mm ²
-----------------------------	-----------------------

Ausstattung

Max. Anzahl der Züge	1
Trennwandbefestigung	schrauben

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------