



AKU3000402



Aufbodenkanal-Unterteil 2-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 300x40mm

Technische Merkmale

Kompatibilität

Geeignet für	Deckel beidseitig abgeschrägt
--------------	-------------------------------

Abmessungen

Höhe installiertes Produkt	40 mm
Länge	2400 mm
Breite installiertes Produkt	300 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	49
---	----

Werkstoff

Farbe	verzinkt
Werkstoff	Stahl
Werkstoffgruppe	Stahl
Oberfläche	verzinkt

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	12000 mm ²
-----------------------------	-----------------------

Ausstattung

Max. Anzahl der Züge	1
Trennwandbefestigung	schrauben

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------