

AKU3000701

Aufbodenkanal-Unterteil 1-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 300x70mm

Technische Merkmale

Kompatibilität	
Geeignet für	Deckel einseitig abgeschrägt

Abmessungen	
Höhe installiertes Produkt	70 mm
Länge	2400 mm
Breite installiertes Produkt	300 mm

Kapazität	
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	86

Werkstoff	
Farbe	verzinkt
Werkstoffgruppe	Stahl
Oberfläche	verzinkt

Kabel	
Lichter/innerer Querschnitt	21000 mm²

Ausstattung	
Max. Anzahl der Züge	1
Trennwandbefestigung	schrauben

Normen	
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit	
REACH konform	Ja
RoHS konform	Ja
Halogenfrei	Ja