



Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 12x20mm Länge 2,1m reinweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 13 mm

Länge 2100 mm

Kanalbreite 24 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 1

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 1

Deckel, Tür

Deckelausführung vormontiert

Werkstoff

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff PVC

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40% 18

Lichter/innerer Querschnitt 240 mm²

Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40% 13

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände 0

Anzahl steckbare Trennwände 0

Kammeranzahl 1

Klammern pro Meter 2

Normen

ATA122009010



Sicherheit

Schutzart	IP40
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...65 °C
--------------------	------------