



**Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 12x20mm Länge 2,1m
reinweiß**

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein
----------------------------	------

Konnektivität

Kanalverbindung	keine Kupplung
-----------------	----------------

Abmessungen

Kanalhöhe	13 mm
Länge	2100 mm
Kanalbreite	24 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	1
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	1

Deckel, Tür

Deckelausführung	vormontiert
------------------	-------------

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	Nein

Montage

Bodenlochungen	Ohne Bodenlochung
----------------	-------------------

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm ² - Füllgrad 40%	14
Lichter/innerer Querschnitt	240 mm ²
Anzahl Leitungen 2,5 mm ² - Füllgrad 40%	10

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände	1
Kammeranzahl	2
Klammern pro Meter	2

Normen

ATA122019010

B
H

Sicherheit

Schutzart	IP40
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...65 °C
--------------------	------------