



**Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 12x20mm L=2,1m verkehrsweiß**

**Technische Merkmale**

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Konnektivität**

Kanalverbindung keine Kupplung

**Abmessungen**

Kanalhöhe 20 mm

Länge 2100 mm

Kanalbreite 12 mm

Breite installiertes Produkt 12 mm

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 1

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 1

**Deckel, Tür**

Deckelausführung vormontiert

OT-Breite 12 mm

**Werkstoff**

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

**Montage**

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

**Kabel**

Anzahl Leitungen 1,5 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 14

Lichter/innerer Querschnitt 240 mm<sup>2</sup>

Anzahl Leitungen 2,5 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 10

**Ausstattung**

Anzahl der festen Trennwände 1

Kammeranzahl 2

Klammern pro Meter 2

**Normen**

ATA122019016

B  
H

**Sicherheit**

---

Schlagfestigkeit

IK07

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur

-5...65 °C