




ATA122049010



Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LFW 12x20mm reinweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Geclipst

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 13 mm

Länge 48 mm

Kanalbreite 24 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

Werkstoff

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 83 / 140 °

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur -5...60 °C