




ATA122049016



**Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß**

#### Technische Merkmale

##### Architektur

Montageart Geclipst

##### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

##### Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

##### Abmessungen

Kanalhöhe 13 mm

Länge 48 mm

Kanalbreite 24 mm

##### Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

##### Werkstoff

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

##### Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

##### Einstellungen

Winkelbereich 83 / 140 °

##### Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

##### Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

##### Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

##### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

##### Temperatur

Umgebungstemperatur -5...60 °C