



ATA122059010



Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x20mm reinweiß

#### Technische Merkmale

##### Architektur

Montageart Geclipst

##### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

##### Abmessungen

Kanalhöhe 13 mm

Länge 50 mm

Kanalbreite 24 mm

##### Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

##### Werkstoff

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Oberfläche unbehandelt

##### Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

##### Einstellungen

Winkelbereich 90 °

##### Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

##### Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

##### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

##### Temperatur

Umgebungstemperatur -5...60 °C