



ATA122089010



## T-Stück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x20mm reinweiß

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart Geclipst

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

#### Abmessungen

Kanalhöhe 13 mm

Länge 20 mm

Kanalbreite 24 mm

Breite 12 mm

#### Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

#### Werkstoff

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

#### Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

#### Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

#### Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

#### Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

#### Temperatur

Umgebungstemperatur -5...60 °C