



ATA122089016



**T-Stück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Geclipst

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Abmessungen**

Kanalhöhe 13 mm

Länge 20 mm

Kanalbreite 24 mm

Höhe 20 mm

Breite 12 mm

**Deckel, Tür**

Oberteil mit Dichtlippe nein

**Werkstoff**

Farbe verkehrsweiß

RAL Farbe RAL 9016 - Verkehrsweiß

Werkstoff ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

**Montage**

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

**Zubehör**

Formteilausführung Haubenformteil

**Normen**

Zulassungen EN50085-2-1

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

**Sicherheit**

Schutzart IP40

Schlagfestigkeit IK07

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur -5...60 °C

**Temperatur**

