



ATA123089016



T-Stück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x30mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Geclipst

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Abmessungen

Kanalhöhe 13 mm

Kanalbreite 32 mm

Höhe 30 mm

Breite 12 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

Werkstoff

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur -5...60 °C