



ATA125019016



Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 12x50mm L=2m verkehrsweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 13 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 52 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 3

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 3

Deckel, Tür

Deckelausführung vormontiert

Werkstoff

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40% 40

Lichter/innerer Querschnitt 550 mm²

Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40% 32

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände 1

Kammeranzahl 2

Klammern pro Meter 2

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur

-5...65 °C