



ATA125029010



Leitungsführungskanal mit Trennwänden/Klammern PVC LFW 12x50mm Länge 2m reinweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 13 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 52 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 3

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 3

Deckel, Tür

Deckelausführung vormontiert

Werkstoff

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff PVC

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40% 37

Lichter/innerer Querschnitt 550 mm²

Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40% 28

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände 2

Anzahl steckbare Trennwände 0

Kammeranzahl 3

Klammern pro Meter 2

Normen

Europäische Direktive RoHS

freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart	IP40
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...65 °C
--------------------	------------