



**Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 16x30mm Länge 2,1m
reinweiß**

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein
----------------------------	------

Konnektivität

Kanalverbindung	keine Kupplung
-----------------	----------------

Abmessungen

Kanalhöhe	16 mm
Länge	2100 mm
Kanalbreite	32 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	2
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	2

Deckel, Tür

Deckelausführung	vormontiert
------------------	-------------

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	Nein

Montage

Bodenlochungen	Ohne Bodenlochung
----------------	-------------------

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm ² - Füllgrad 40%	28
Lichter/innerer Querschnitt	420 mm ²
Anzahl Leitungen 2,5 mm ² - Füllgrad 40%	22

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände	1
Anzahl steckbare Trennwände	0
Kammeranzahl	2
Klammern pro Meter	2

ATA163019010



Normen	
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung
Sicherheit	
Schutzart	IP40
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein
Schlagfestigkeit	IK07
Verwendung Bedingungen	
Betriebstemperatur	-5...65 °C