



ATA163019016



Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 16x30mm L=2,1m verkehrsweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 30 mm

Länge 2100 mm

Kanalbreite 16 mm

Breite installiertes Produkt 16 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 2

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 2

Deckel, Tür

Deckelausführung vormontiert

OT-Breite 16 mm

Werkstoff

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40% 28

Lichter/innerer Querschnitt 420 mm²

Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40% 22

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände 1

Kammeranzahl 2

Klammern pro Meter 2

Normen

Sicherheit

Schlagfestigkeit

IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur

-5...65 °C