




ATA163039016



Außeneck einstellbar halogenfrei Leitungsführungskanal LFW 16x30mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Geclipst
------------	----------

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein
----------------------------	------

Konnektivität

Kanalverbindung	keine Kupplung
-----------------	----------------

Abmessungen

Kanalhöhe	16 mm
Länge	26.5 mm
Kanalbreite	32 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe	nein
-------------------------	------

Werkstoff

Werkstoff	ABS
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Montage

Bodenlochungen	Ohne Bodenlochung
----------------	-------------------

Einstellungen

Winkelbereich	83 / 140 °
---------------	------------

Zubehör

Formteilausführung	Haubenformteil
--------------------	----------------

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Sicherheit

Schutzart	IP40
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur

-5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur

-5...60 °C