



ATA163059010



**Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 16x30mm reinweiß**

#### Technische Merkmale

##### Architektur

|            |          |
|------------|----------|
| Montageart | Geclipst |
|------------|----------|

##### Ausführung

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
|----------------------------|------|

##### Abmessungen

|           |       |
|-----------|-------|
| Kanalhöhe | 16 mm |
|-----------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Länge | 58 mm |
|-------|-------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Kanalbreite | 32 mm |
|-------------|-------|

##### Deckel, Tür

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Oberteil mit Dichtlippe | nein |
|-------------------------|------|

##### Werkstoff

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| RAL Farbe | RAL 9010 - Reinweiß |
|-----------|---------------------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Werkstoff | ABS |
|-----------|-----|

|            |             |
|------------|-------------|
| Oberfläche | unbehandelt |
|------------|-------------|

##### Montage

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Bodenlochungen | Ohne Bodenlochung |
|----------------|-------------------|

##### Einstellungen

|               |      |
|---------------|------|
| Winkelbereich | 90 ° |
|---------------|------|

##### Zubehör

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Formteilausführung | Haubenformteil |
|--------------------|----------------|

##### Sicherheit

|           |      |
|-----------|------|
| Schutzart | IP40 |
|-----------|------|

|               |    |
|---------------|----|
| REACH-konform | Ja |
|---------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|

|             |      |
|-------------|------|
| Halogenfrei | Nein |
|-------------|------|

|                  |      |
|------------------|------|
| Schlagfestigkeit | IK07 |
|------------------|------|

##### Verwendung Bedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5...60 °C |
|--------------------|------------|

##### Temperatur

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Umgebungstemperatur | -5...60 °C |
|---------------------|------------|