



ATA163059016



Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß

#### Technische Merkmale

##### Architektur

Montageart Geclipst

##### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

##### Abmessungen

Kanalhöhe 16 mm

Länge 58 mm

Kanalbreite 32 mm

##### Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

##### Werkstoff

Oberfläche unbehandelt

##### Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

##### Einstellungen

Winkelbereich 90 °

##### Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

##### Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

##### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

##### Temperatur

Umgebungstemperatur -5...60 °C