



ATA205009016



Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 20x50mm Länge 2m verkehrsweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 20 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 52 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 5

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 5

Deckel, Tür

Deckelausführung vormontiert

Werkstoff

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40% 69

Lichter/innerer Querschnitt 900 mm²

Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40% 51

Ausstattung

Kammeranzahl 1

Klammern pro Meter 2

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

