



ATA205019010



**Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 20x50mm Länge 2m reinweiß**

**Technische Merkmale**

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Konnektivität**

Kanalverbindung keine Kupplung

**Abmessungen**

Kanalhöhe 20 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 52 mm

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 5

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 5

**Deckel, Tür**

Deckelausführung vormontiert

**Werkstoff**

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff PVC

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

**Montage**

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

**Kabel**

Anzahl Leitungen 1,5 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 65

Lichter/innerer Querschnitt 900 mm<sup>2</sup>

Anzahl Leitungen 2,5 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 48

**Ausstattung**

Anzahl der festen Trennwände 1

Anzahl steckbare Trennwände 0

Kammeranzahl 2

Klammern pro Meter 2

**Normen**

Europäische Direktive RoHS

freiwillige Übereinstimmung

**Sicherheit**

Schutzart	IP40
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein
Schlagfestigkeit	IK07

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	-5...65 °C
--------------------	------------