



ATA205019016



Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 20x50mm L=2m verkehrsweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein
----------------------------	------

Konnektivität

Kanalverbindung	keine Kupplung
-----------------	----------------

Abmessungen

Kanalhöhe	20 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	52 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	5
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	5

Deckel, Tür

Deckelausführung	vormontiert
------------------	-------------

Werkstoff

Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	Nein

Montage

Bodenlochungen	Ohne Bodenlochung
----------------	-------------------

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%	65
Lichter/innerer Querschnitt	900 mm²
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%	48

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände	1
Kammeranzahl	2
Klammern pro Meter	2

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Sicherheit	
Schutzart	IP40
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein
Schlagfestigkeit	IK07
Verwendung Bedingungen	
Betriebstemperatur	-5...65 °C