



ATA207529016



**Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 20x75mm L=2m verkehrsweiß**

**Technische Merkmale**

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Konnektivität**

Kanalverbindung keine Kupplung

**Abmessungen**

Kanalhöhe 20 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 74 mm

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 7

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 7

**Deckel, Tür**

Deckelausführung vormontiert

**Werkstoff**

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

**Montage**

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

**Kabel**

Anzahl Leitungen 1,5 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 89

Lichter/innerer Querschnitt 1296 mm<sup>2</sup>

Anzahl Leitungen 2,5 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 71

**Ausstattung**

Anzahl der festen Trennwände 2

Kammeranzahl 3

Klammern pro Meter 2

**Normen**

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

**Sicherheit**

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur

-5...65 °C