




ATA207539010



Außeneck einstellbar halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFW 20x75mm reinweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Geclipst
------------	----------

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein
----------------------------	------

Konnektivität

Kanalverbindung	keine Kupplung
-----------------	----------------

Abmessungen

Kanalhöhe	20 mm
Länge	26.5 mm
Kanalbreite	74 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe	nein
-------------------------	------

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Montage

Bodenlochungen	Ohne Bodenlochung
----------------	-------------------

Einstellungen

Winkelbereich	83 / 140 °
---------------	------------

Zubehör

Formteilausführung	Haubenformteil
--------------------	----------------

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Sicherheit

Schlagfestigkeit	IK07
------------------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...60 °C
--------------------	------------

Temperatur

Umgebungstemperatur	-5...60 °C
---------------------	------------